



Návod k použití – SUN Softboxy a Octaboxy Photon Europe (pro softboxy 60x80cm, 80x80cm a octagon 90cm)

SUN softbox má speciální adaptér pro Daylight SUN-400. Není vhodný pro použití na studiových světlech jiného typu.

Obsah balení:

- 1x prstencový adaptér
- 4x výztuha (8x octabox)
- 1x plášť softboxu s odraznou vrstvou
- 1x vnější rozptylka

Sestavení softboxu:

Rozložte si obsah balení na vhodnou podložku a zkontrolujte obsah balení. Plášť softboxu položte na zem (podložku) stříbrnou stranou nahoru. Výztuhy zasuňte do rohů pláště softboxu a druhé konce výztuh zasuňte do otvorů v prstencovém adaptéru. Před zasunutím poslední výztuhy je vhodné softbox otočit černým pláštěm nahoru (jako stan) a dokončit vypínání softboxu přes rozparek. Sestavení softboxu dokončíte nasazením rozptylky na přední část softboxu tak, že okraj rozptylky přetáhnete přes okraj softboxu a zajistíte suchým zipem.

Použití softboxu:

Softbox užívejte pouze s Daylight SUN-400, pro které je určen.
Nasadte prstenec na hlavu SUN-400 tak, aby výčnělky zapadaly do drážek, lehce přitlačte a pootočte.
Softbox je možné nasadit pouze před našroubováním zářivky. Taktéž sejmutí je možné až po vyšroubování zářivky. Pro sejmutí příslušenství je potřeba posunout černou pojistku pro odjištění.
V softboxu je možné používat pouze úsporné zářivky.

Vyrobeno v Číně.

Dovozce Photon Europe s.r.o.